


# 抓取模块

## EHMY-RP-ELGC-60-BS-KF- -

产品代号: 8122318

FESTO



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

| 特性                   | 值                   |
|----------------------|---------------------|
| 工作行程                 | 200 ... 800 mm      |
| 安装面要求的平整度            | 0.1 mm/m            |
| 丝杆直径                 | 12 mm               |
| 丝杆螺距                 | 12 mm/U             |
| 装配位置                 | 水平的                 |
| 设计结构                 | 机电式直线模块<br>带丝杆      |
| 位置检测                 | 用于接近式传感器            |
| 最大加速度                | 15 m/s <sup>2</sup> |
| 最高速度                 | 0.8 m/s             |
| 重复精度                 | ±0,01 mm            |
| 持续通电率                | 100 %               |
| PWIS 符合性             | VDMA24364 区域III     |
| 储藏温度                 | -20 ... 60 °C       |
| 相对空气湿度               | 0 - 90 %            |
| 防护等级                 | IP40                |
| 环境温度                 | 5 ... 45 °C         |
| 最大输送力 F <sub>x</sub> | 200 N               |
| 恒定输送                 | 12 mm/U             |
| 材料备注                 | 符合 RoHS             |