

# 连接电缆 NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

订货号: 8122832

FESTO



## 数据表

特性	值
最大阀线圈数	1
电缆标识	不带标签支架
安装位置	可选
产品重量	2 g
电气接口 1, 功能	现场设备端 开关输出
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	电缆, 带插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	接口型式·HP
电气接口 1, 接口/线芯数	2
电气接口 1, 使用的接口/线芯	2
电气接口 1, 安装类型	推挽式, 带互锁机制, 防止意外拉动
电气接口 2, 功能	电源 控制器端
电气接口 2, 接口类型	2x 单芯
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	2
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	2
工作电压范围 DC	0 V...24 V
护罩	否
操作说明	仅可用外部降功操作
电缆长度	0.3 m
电缆特征	用于静态应用
弯曲半径, 固定电缆	11 mm
电缆直径	0.96 mm
防护等级	IP40
环境温度	0 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力

特性	值
外壳材料	PEEK
外壳颜色	灰色
绝缘护套材料	PVC