

支架

CAFM-D4-W

产品代号: 8127358

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	216 mm
高度	97 mm
长度	345 mm
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 70 °C
环境温度	0 ... 40 °C
产品重量	749 g
安装类型	有螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装支架	钢, 粉状外层处理