


直角组件

EHAM-AK-L9-90-L9-90-MR

产品代号: 8128215

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|----------------|
| 尺寸 | 90 |
| 装配位置 | 右侧 |
| 设计结构 | 标准规格 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 80 °C |
| 产品重量 | 3,623 g |
| 安装类型 | 带通孔和螺丝 |
| 接口代码, 基础部分 | L9-90 |
| 接口代码, 布局 | L9-90 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 转接板 | 阳极氧化铝 |
| 材料信息, 螺丝 | 镀镍钢 |
| 材料信息, 对心元件 | 高合金钢 |