

连接组件 EHAM-MA-L9-120-L9-90

订货号: 8128227

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------|
| 规格 | 120 |
| 安装位置 | 可选 |
| 结构特点 | 标准版 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...80 °C |
| 产品重量 | 1437 g |
| 安装方式 | 通过通孔和螺钉 |
| 接口代码, 基础 | L9-120 |
| 接口代码, 设置 | L9-90 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 连接板材料 | 阳极氧化铝 |
| 螺钉材料 | 镀镍钢 |
| 定位元件材料 | 高合金钢 |