


# 电磁线圈

## VACS-C-R3-1RL

产品代号: 8135822

FESTO



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
信号状态显示	LED
最大切换频率	5 Hz
持续通电率	100 %
经过珐琅处理后的绝缘等级	H
每电磁线圈的额定启动电流	不超过 80 ms 时, 108 mA
电流下降时的额定电路	80 ms 后, 15 mA
线圈的特性参数	24 V DC : 低电流相位 0.36 W, 高电流相位 2.6 W
许用压力波动	+/- 10 %
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
最大直线长度	30 m
电连接	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA 钢
材料信息, 电磁线圈	铜 钢 热塑
材料信息, 绕组	铜