

位置指示器 SASF-S3-B-F-A30

订货号: 8140397

FESTO



数据表

特性	值
旋转角度调节范围	0 deg...180 deg
定位器和位置传感器的连接点符合标准	VDI / VDE 3845 规格 AA 2
尺寸 (宽x长x高)	Ø 40 x 43
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-25 °C...70 °C
产品重量	26 g
安装方式	符合 VDI/VDE 3845
外壳颜色	黑色
材料说明	RoHS 合规
间距垫片材料	PP
外壳材料	PP 高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢