


## 电磁线圈

### VACN-N-K1-1-10-EX4-M

产品代号: 8141606

FESTO



## 技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
持续通电率	100 %
绝缘等级	F
经过珐琅处理后的绝缘等级	H
线圈的特性参数	24 V DC: 2.6 W
许用压力波动	+/- 10 %
海事分类	看证书
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令
EU 以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
认证签发部门	IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex mb IIC T6 Gb
燃爆防护型粉尘	Ex mb tb IIIC T80°C Db
符合防爆要求的环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 50 °C
产品重量	762 g
电连接	电缆
电缆直径	7 mm
电缆长度	10 m
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	塑料的
材料信息, 绕组	铜