


# 齿轮箱

## EMGA-120-P-G8-SAS-140

产品代号: 8141759

FESTO



### 技术参数

特性	值
减速机法兰规格	120 mm
电机法兰规格	140 mm
扭转时的反冲	0.12 deg
齿轮箱类型	行星齿轮组
减速比	8:1
最高输入速度	6,500 1/min
减速机的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	120 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	1.431 kgcm <sup>2</sup>
最高输出扭矩	380 Nm
最高效率	97 %
抗扭力	18 Nm/arcmin
产品重量	7,000 g
减速机接口, 输出轴	120G
减速机接口, 驱动轴	140A
材料备注	符合 RoHS