


# 齿轮箱

## EMGA-120-P-G12-SAS-140

产品代号: 8141760

FESTO



### 技术参数

特性	值
减速机法兰规格	120 mm
电机法兰规格	140 mm
扭转时的反冲	0.15 deg
齿轮箱类型	行星齿轮组
减速比	12:1
最高输入速度	6,500 1/min
减速机的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	260 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	2.224 kgcm <sup>2</sup>
最高输出扭矩	520 Nm
最高效率	96 %
抗扭力	22 Nm/arcmin
产品重量	9,000 g
减速机接口, 输出轴	120G
减速机接口, 驱动轴	140A
材料备注	符合 RoHS