


# 齿轮箱

## EMGA-60-P-G8-SST-57

产品代号: 8141764

FESTO



### 技术参数

特性	值
减速机法兰规格	60 mm
电机法兰规格	57 mm
扭转时的反冲	0.17 deg
齿轮箱类型	行星齿轮组
减速比	8:1
最高输入速度	13,000 1/min
减速机构的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	18 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	0.067 kgcm <sup>2</sup>
最高输出扭矩	29 Nm
最高效率	97 %
抗扭力	2.4 Nm/arcmin
产品重量	900 g
减速机接口, 输出轴	60G
减速机接口, 驱动轴	57A
材料备注	符合 RoHS