

双螺纹接头

NPFC-DS-M5-M5-M

产品代号: 8142592

FESTO



技术参数

特性	值
材料信息, 螺纹接头	镀镍黄铜
包装数量	10
工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
气接口 1 额定紧固扭矩	1.78 Nm
气接口 2 额定紧固扭矩	1.78 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	2.55 g
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	PVC