


夹爪安装 EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

产品代号: 8146634
新

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	16
装配位置	任意
设计结构	Vertical gripper mounting
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	0 - 100 %
环境温度	0 ... 40 °C
产品重量	95 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺丝	高合金钢 高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 支架	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 对心元件	高合金钢