

电源

CACN-3A-7-5-G2

产品代号: 8149583

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	42 mm
高度	130 mm
长度	160 mm
装配位置	自由对流
主气源	单相
输入电流	1,2 - 2,9 A
额定输出电压DC	48 V
额定输出电流	5 A
输入电压范围AC	100 ... 240 V
能源不充足缓冲	15 ms
线频率	45 ... 65 Hz
授权	c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-40 ... 85 °C
相对空气湿度	95 %
防护等级	IP20
环境温度	-25 ... 70 °C
产品重量	1,120 g
安装类型	带高帽式导轨
材料备注	符合 RoHS