


电源

CACN-3A-7-10-G2

产品代号: 8149584

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|-------------------------------------|
| 宽度 | 68 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 长度 | 160 mm |
| 装配位置 | 自由对流 |
| 主气源 | 单相 |
| 输入电流 | 2,4 - 5,6 A |
| 额定输出电压DC | 48 V |
| 额定输出电流 | 10 A |
| 输入电压范围AC | 100 ... 240 V |
| 能源不充足缓冲 | 15 ms |
| 线频率 | 45 ... 65 Hz |
| 授权 | c UL us - Listed (OL) |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 储藏温度 | -40 ... 85 °C |
| 相对空气湿度 | 95 % |
| 防护等级 | IP20 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C |
| 产品重量 | 1,603 g |
| 安装类型 | 带高帽式导轨 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |