


螺丝堵头

NETC-P-M20-PBK-T14

产品代号: 8151591

FESTO



技术参数

特性	值
环境温度	-40 ... 100 °C
防护等级	IP66 IP68
防护等级备注	IP68, 在5bar下持续30分钟
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex eb IIC Gb
燃爆防护型粉尘	Ex tb IIIC Db
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
尺寸	M20x1,5
颜色	黑色
材料信息, 电缆连接器	PA
材料信息, 密封	EPDM
产品重量	2 g
包装数量	1
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS