

接头组件

DADG-AK-G8-20-10/30

产品代号: 8152389

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	20
行程	10 ... 30 mm
工作压力 MPa	0.1 ... 0.8 MPa
工作压力	1 ... 8 bar 14.5 ... 116 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	3 Nm
拧紧扭矩公差	± 10 %
最大的紧固扭矩, 气接口 1	3 Nm
产品重量	36.3 g
气动连接	G1/8
材料信息, 适配器	环氧树脂
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 螺丝	涂层钢