

密封圈 OL-M7

产品代号: 8153155

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	ISO 16030
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 3 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 30 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 435 psi
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 100 °C
环境温度下手工紧固	是
额定紧固扭矩	3 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	0.1 g
气动连接	M7
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 挡块	铝
材料信息, 密封	HNBR