

# 塑料气管

## PUN-H-F-14X2-RT

产品代号: 8153416

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值  |
|--------------|--|
| 外径           | 14 mm  |
| 与流量相关的弯曲半径   | 78 mm  |
| 内径           | 9.8 mm   |
| 最小弯曲半径       | 39 mm  |
| 使用指南         | 无文字的气管<br>TPE-U Ether basiert                            |
| 气管特性         | Suitable for energy chains                               |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.6 MPa                                       |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 6 bar  |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 87 psi                                       |
| 随温度变化的工作压力   | -0.095 ... 1 MPa   |
| 和温度相关的工作压力   | -0.95 ... 10 bar   |
| 随温度变化的工作压力   | -13.775 ... 145 psi                                      |
| 有关操作压力的注意事项  | 水：与温度有关的工作压力，见图表，在 0 - 60 °C 时最大 0.3 MPa                 |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 ( 液态, 无冰 )             |
| 材料的防火测试      | UL94 HB  |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B2-L   |
| 干净等级         | 该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。<br>在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。 |
| 食品安全         | 见一致性声明   |
| 环境温度         | -35 ... 60 °C  |
| 产品质量视长度而定    | 0.0911 kg/m  |
| 气动连接         | 用于快插接头外径 14 mm   |
| 颜色           | 减小系数   |
| 肖氏硬度         | D 52 +/-3  |
| 材料备注         | 符合 RoHS  |
| 材料信息，气管      | TPE-U(PU)  |