


# 操作单元

## CDPX-X-B-W-7

产品代号: 8155214

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	187 mm
深度	29 mm
高度	147 mm
长度	34 mm
最大的前面板厚度	5 mm
实时钟	是
支持的 PLC 协议	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
实时钟偏移	< 100 ppm, 25°C 时
颜色的数量	64 k
显示	带背光
显示类型	TFT 颜色
显示特性	Touchscreen
显示尺寸	7"
备份电池	超级电容器
工作电压范围 DC	10 ... 32 V
显示分辨率	800x480 像素
额定工作电压 DC	24 V
额定工作压力时的电流消耗	0,3 A
授权	c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 非冷凝
防护等级	IP20 IP66
防护等级备注	IP20 背面 IP66 正面
环境温度	0 ... 50 °C
环境温度说明	垂直安装时
产品重量	600 g
PLC 接口	RS485
USB 接口	是
以太网接口	RJ45 10/100 MBd
安装类型	前面板安装
材料备注	符合 RoHS
编程软件	Designer Studio
CPU 数据	256 MB RAM