

操作单元

CDPX-X-E2-W-15-EX2

产品代号: 8155222

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	399 mm
深度	17 mm
高度	248 mm
长度	43 mm
最大的前面板厚度	26 mm
实时钟	是
支持的 PLC 协议	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
实时钟偏移	< 100 ppm, 25°C 时
颜色的数量	16 M
显示	带背光
显示类型	TFT 颜色
显示特性	Touchscreen
显示尺寸	15,6"
备份电池	锂电池, 可充电
显示分辨率	1366x768 像素
电源消耗	23 W
授权	c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域 III
储藏温度	-30 ... 80 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 非冷凝
防护等级	IP67
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-20 ... 55 °C
环境温度说明	垂直安装时
产品重量	4,000 g
USB 接口	是
以太网接口	RJ45 10/100 MBd
安装类型	VESA 接口
材料备注	符合 RoHS
编程软件	Designer Studio
CPU 数据	2 GB RAM