


平行安装组件 EAMM-U-145-D100-150A-188-S1

订货号: 8157284

FESTO



数据表

特性	值
规格	145
安装位置	可选
齿轮比	1:1
最大转速	4000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	2255 kgmm ²
与负载无关的摩擦扭矩	2 Nm
可传递的扭矩	50 Nm
产品重量	11500 g
接口代码, 驱动器	D100B
接口代码, 电机输入	140A 150A
材料说明	RoHS 合规