

平行组件

EAMM-U-145-S62-150A-288

产品代号: 8157287

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	145
装配位置	任意
减速比	1:1
最高速度	4,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	2,267 kgmm ²
无负载时的驱动扭矩	2 Nm
可传递扭矩	50 Nm
产品重量	14,600 g
接口代码, 驱动器	S62
接口代码, 马达输入	140A 150A
材料备注	符合 RoHS