


底座 VMPA14-AP-4-EMG-D2-8-S

订货号: 8157742

FESTO



数据表

特性	值
宽度	65.5 mm
长度	107.3 mm
网格尺寸	14 mm
最大阀位数量	4
工作压力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
先导压力 Mpa	0.3 MPa...0.8 MPa
先导压力	3 bar...8 bar
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	320 g
气接口, 气口 2	G1/8
气接口, 气口 4	G1/8
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝