

缓冲器
DYEF-G8-M6-Y1F
产品代号: 8160236

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	M6
行程	3.1 mm
缓冲	气缓冲 + 金属固定挡块
装配位置	任意
位置检测	无
最大冲击速度	0.8 m/s
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
缓冲长度	3.1 mm
最大紧固扭矩	1 Nm
单位行程的最大能量消耗	0.03 J
产品重量	10.8 g
安装类型	带螺纹轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	高合金钢