

# 一次性滴定管

## DHAP-20-TA1-P960S

订货号: 8160282

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 体积                  | 20 µl   |
| 包规格                 | 960   |
| 结构特点                | Festo 提供的用于 20 至 1000 µl 一次性吸管的移液吸管支架   |
| 包装类型                | 堆叠  |
| 生物负载                | ATP: < 2 · 10 <sup>-12</sup> mg/µl<br>不含 BSE/TSE<br>DNA: < 32 pg 人类 DNA<br>DNase: ≤ 5 · 10 <sup>-7</sup> 酶活力单位/µl<br>内毒素: ≤ 0.001 EU/ml<br>RNase: ≤ 5 · 10 <sup>-9</sup> 酶活力单位/µl |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 4 - 极高的耐腐蚀能力  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III  |
| 储存温度                | 5 °C...40 °C  |
| 注意储存温度              | 短期包装运输 -25 至 55 °C  |
| 相对空气湿度              | 10 - 90%<br>无冷凝   |
| 环境条件                | 大气压力 80 ... 106 kPa   |
| 环境温度                | 5 °C...40 °C  |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 移液吸管材料              | PP  |