


压力真空发生器 PGVA-2-P1V1-Q4-A

产品代号: 8163214
新

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
过滤等级	0.01 µm
可以进行配置	Phyton scripts
显示	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0.062 MPa
输出压力 2	0.08 MPa
标准流量	< 1.2 l/min
外形尺寸W x L x H	169 mm x 208 mm x 55 mm
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
电源消耗	11 W
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %
电源, 功能	Load and functional earth
电源, 接口类型	插头插座
电源, 接口技术	端子条
电源, 针脚/线的数量	5
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域 III
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	0 - 85 %
声强水平	55 dB(A)
防护等级	IP20
环境温度	0 ... 40 °C
产品重量	1.8 kg
电连接	集成控制器
安装类型	With female thread M4
气动连接, 气口 1	QS-4
气动连接, 气口 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
壳体颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	铝, 粉末涂层