


# 联轴器

## EAMD-67-60-25-32X32-U

产品代号: 8164976

FESTO



### 技术参数

特性	值
支架直径 1	25 mm
支架直径2	32 mm
尺寸	67
额定长度	60 mm
装配位置	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	402 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	150 Nm
产品重量	789 g
材料备注	符合 RoHS