

# 插装式接头 NPQX-D-PC10-Q6-P10

订货号: 8174165

FESTO

## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 规格                  | 标准  |
| 公称通径                | 4 mm  |
| 气管插入深度              | 14.9 mm   |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | O 形圈  |
| 安装位置                | 可选  |
| 设计                  | 直列式设计   |
| 包规格                 | 10  |
| 结构特点                | 推挽原理  |
| 工作压力                | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi                       |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...10 bar  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]<br>惰性气体                           |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)  |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 3 - 高耐腐蚀能力  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C  |
| 产品重量                | 0.72 g  |
| 安装方式                | 通过保持夹   |
| 气接口, 气口 1           | 压簧 10 mm  |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 6 mm  |
| 释放环颜色               | 蓝色  |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 外壳材料                | 加强型聚酰胺  |
| 释放环材料               | POM   |
| O 型圈材料              | HNBR  |
| 气管密封件材料             | HNBR  |
| 气管夹紧元件材料            | 高合金不锈钢  |