


# 阀芯

## NPQX-D-PC15-Q10-P10

产品代号: 8174170

新

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	8 mm
插管深度	15.5 mm
柱头螺栓上的密封件类型	O形圈
装配位置	任意
设计	直列式结构
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
工作压力 MPa	-0.095 ... 1 MPa
工作压力	-0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1.64 g
安装类型	带固定夹
气动连接, 气口 1	滤芯15 mm
气动连接, 气口 2	用于气管外径 10 mm
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 释放环	POM
材料信息, O形圈	HNBR
材料信息, 管密封	HNBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀