

传感器
SKDA-0.8-AB-G2
 订货号: 8176314

FESTO



数据表

特性	值
力测量范围	0 kN...0.8 kN
校准范围	-0.2 kN...1 kN
最大负载	1.5 kN
工作电压范围 DC	10 V...30 V
模拟量输出	4 - 20 mA
模拟输出精度 (\pm %FS)	0.2 %FS
外壳材料	精制铝合金 高合金不锈钢
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适用于锂离子电池生产	禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 5% 的金属。例外情况: 钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈。
产品重量	0.2 kg
环境温度	-20 °C...80 °C
防护等级	IP67
电气接口	5 针 A 编码 ?? M12x1
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令