# 面板式压力表
# PAGN-P-50-1M-G14-CPA

订货号: 8178628

## 数据表

| 特性 | 值 |
|---|---|
| 指示范围 | 0 Mpa...1 Mpa |
| 符合标准 | EN 837-1 |
| 压力表公称通径 | 50 |
| 结构特点 | 波尔登管式压力表 |
| 安装方式 | 面板式安装 |
| 工作介质 | 惰性气体<br>中性流体 |
| 工作和先导介质说明 | 无乙炔<br>无氧 |
| 工作压力 | 0 Mpa...1 Mpa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| 交替负载系数 | 0.66 |
| 测量精度等级 | 2.5 |
| 防护等级 | IP43 |
| 储存温度 | -40 °C...70 °C |
| 介质温度 | -20 °C...60 °C |
| 环境温度 | -20 °C...60 °C |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 接口位置 | 居中，背面 |
| 气动接口 | G1/4 |
| 接触介质的材料 | 黄铜 |
| 旋入螺钉的材料 | 黄铜 |
| 外壳材料 | ABS |
| 屏幕材料 | SAN |
| 安装环材料 | 钢 |
| 螺钉材料 | 钢 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 产品重量 | 100 g |
| 刻度 | 单量程 |