


# 面板式压力表 PAGR-P-63-0.1M-G14-1-CPA

订货号: 8178632

FESTO



## 数据表

特性	值
指示范围	0 MPa...0.1 MPa
符合标准	EN 837-3
压力表公称通径	63
结构特点	波尔登管式压力表
安装方式	面板式安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作压力	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
交替负载系数	0.66
测量精度等级	1
防护等级	IP43
储存温度	-40 °C...70 °C
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-20 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
接口位置	居中, 背面
气动接口	G1/4
接触介质的材料	黄铜
旋入螺钉的材料	黄铜
外壳材料	ABS
屏幕材料	SAN
安装环材料	钢
螺钉材料	钢
外壳颜色	黑色

特性	值
产品重量	120 g
工作和先导介质说明	无乙炔 无氧
刻度	单量程 MPa ( 外刻度 )