


# 面板式压力表 PAGN-P-63-0.6M-G14-1-CPA

产品代号: 8178634  
新

FESTO



## 技术参数

特性	值
显示范围	0 ... 0.6 MPa
符合标准	EN 837-3
压力表的额定尺寸	63
设计结构	Bourdon-管压力表
安装类型	前面板安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作压力 MPa	0 ... 0.6 MPa
工作压力	0 ... 6 bar 0 ... 87 psi
可变负载系数	0.66
测量精度等级	1
防护等级	IP43
储藏温度	-40 ... 70 °C
介质温度	-20 ... 60 °C
环境温度	-20 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料备注	符合 RoHS
连接的位置	后侧中心
气动连接	G1/4
与介质接触的材料	黄铜
材料信息, 螺纹塞	黄铜
材料信息, 壳体	ABS
材料信息, 屏幕	SAN
材料信息, 安装环	钢
材料信息, 螺丝	钢
壳体颜色	黑色
产品重量	120 g
关于工作和先导介质的说明	不含乙炔 不含氧
刻度	当刻度