



# 过滤器

## MS2-LF-M5-C-P-M-F1A-B

产品代号: 8181093

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	2
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	3 ml
工作压力 MPa	0.1 ... 1 MPa
工作压力	1 ... 10 bar 14.5 ... 145 psi
标准额定流量	225 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	ISO 等级 7
储藏温度	-5 ... 50 °C
输出空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:4:4]
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	45.3 g
安装类型	前面板安装 线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 弹簧	高合金钢
材料信息, 过滤器	PE
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 膜片	NBR
材料信息, 碗	PC