

安装转接件
DARQ-K-X1-A3-F05-R15
订货号: 8183117

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
符合标准	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
结构特点	安装适配器
定位器和位置传感器的连接点符合标准	VDI/VDE 3845 尺寸 AA 1 VDI / VDE 3845 规格 AA 2 VDI/VDE 3845 规格 AA 3
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...50 °C
环境温度	-20 °C...70 °C
产品重量	100 g
安装方式	在符合 ISO 5211 的法兰上
材料说明	RoHS 合规
安装支架材料	PA66, 导电
安装桥材料	PA66, 导电
螺母材料	高合金不锈钢
圆片材料	高合金不锈钢
螺钉材料	不锈钢