

气路板底座 VABX-A-P-BV-AH-RVFFF

订货号: 8188460

FESTO



数据表

特性	值
最大阀位数量	4
尺寸 (宽x长x高)	42.05 mm x 104.3 mm x 43.1 mm
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	115.7 g
气接口, 气口 2	用于 10 mm 压簧
气接口, 气口 4	用于 10 mm 内芯
材料说明	RoHS 合规
底座材料	加强型聚酰胺
密封件材料	NBR
支架材料	POM
夹子材料	高合金不锈钢
螺母材料	高合金不锈钢