


制动阻力 CACR-LE2-6-W60-V

产品代号: 8189339
新

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	自由对流 垂直
380 V 时的制动电阻脉冲能量	2,000 Ws
780 V 时的制动电阻脉冲能量	2,000 Ws
35% 的持续通电率以及20%时的参数	180 W
额定功率, 制动阻力	60 W
380 V 时的制动电阻额定功率	60 W
780 V 时的制动电阻额定功率	60 W
阻力系数	6 Ohm
授权	c UL us - Recognized (OL)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
最高表面温度	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
防护等级	IP54
环境温度	-40 ... 40 °C
产品重量	150 g
安装类型	带通孔
材料备注	符合 RoHS