

排气板
VABF-XA-12-M1-C
产品代号: 8191741
新

FESTO

技术参数

特性	值
爆裂压力	17 bar
标准流量	5,200 l/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压等级	95 dB(A)
1m处的声强等级	106 dB(A)
产品重量	24.9 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 消声器	PE