

气路板底座

VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

产品代号: 8191781
新

FESTO

技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, 墙面安装	6 Nm
产品重量	57.9 g
底座的安装方法	带通孔
先导气口12/14	für Cartridge 12 mm
先导排气口82/84	für Cartridge 12 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 轴套	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 夹	高合金钢, 耐腐蚀