


成套球阀  
VZBA-A-1/2-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PB40  
订货号: 8191814

FESTO



数据表

| 特性                   | 值                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 结构特点                 | 两通型球阀<br>摆动气缸                                                            |
| 驱动方式                 | 气动                                                                       |
| 密封原理                 | 软密封                                                                      |
| 安装位置                 | 可选                                                                       |
| 安装方式                 | 管式安装                                                                     |
| 过程阀连接                | Rp1/2                                                                    |
| 开关位置指示器              | 插槽方向 = 流向                                                                |
| 法兰孔型                 | F0304                                                                    |
| 公称通径 DN              | 15                                                                       |
| 阀功能                  | 2/2                                                                      |
| 流向                   | 可逆                                                                       |
| 工作压力                 | 0.55 Mpa...0.8 Mpa<br>5.5 bar...8 bar<br>79.75 psi...116 psi             |
| 标称压力 PN              | 63                                                                       |
| 差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩 | 10 Nm                                                                    |
| 基于标准                 | DIN 3202-M3<br>EN 10226-1<br>ISO 5211                                    |
| 中等                   | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>惰性气体<br>水 - 无水蒸气<br>中性流体<br>按要求提供其它介质 |
| 工作介质                 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| 工作和先导介质说明            | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                                                   |
| 介质温度                 | -10 °C...200 °C                                                          |
| 流量 Kv                | 19.4 m³/h                                                                |
| 组件最高表面温度             | +105°C...+280°C<br>T4...T2                                               |
| 防爆装配                 | IIC、IIIC                                                                 |
| 材料说明                 | RoHS 合规                                                                  |

| 特性                | 值                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III                                                                                                                                                                                   |
| 外壳材料              | 高合金不锈钢                                                                                                                                                                                             |
| 外壳物料编号            | 1.4408                                                                                                                                                                                             |
| 阀座密封件材料           | PTFE                                                                                                                                                                                               |
| 密封件材料             | 加强型聚四氟乙烯                                                                                                                                                                                           |
| 滚珠材料              | 高合金不锈钢                                                                                                                                                                                             |
| 滚珠的物料编号           | 1.4408                                                                                                                                                                                             |
| 轴材料               | 高合金不锈钢                                                                                                                                                                                             |
| 编号轴材料             | 1.4401                                                                                                                                                                                             |
| 产品重量              | 3000 g                                                                                                                                                                                             |
| 防爆                | <div> <input checked="" type="checkbox"/> 1 (ATEX) <input checked="" type="checkbox"/> 2 (ATEX) <input checked="" type="checkbox"/> 21 (ATEX) <input checked="" type="checkbox"/> 22 (ATEX) </div> |
| 防爆环境温度            | -10°C ≤ Ta ≤ +80°C                                                                                                                                                                                 |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力                                                                                                                                                                                         |