

成套球阀  
VAPB-A-1 1/2-F-25-F0405-PA40  
订货号: 8191923

FESTO



数据表

| 特性                   | 值                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 结构特点                 | 两通型球阀<br>摆动气缸                                                            |
| 驱动方式                 | 气动                                                                       |
| 密封原理                 | 软密封                                                                      |
| 安装位置                 | 可选                                                                       |
| 安装方式                 | 管式安装                                                                     |
| 过程阀连接                | Rp1 1/2                                                                  |
| 开关位置指示器              | 插槽方向 = 流向                                                                |
| 法兰孔型                 | F0405                                                                    |
| 公称通径 DN              | 40                                                                       |
| 阀功能                  | 2/2                                                                      |
| 流向                   | 可逆                                                                       |
| 工作压力                 | 0.55 Mpa...0.8 Mpa<br>5.5 bar...8 bar<br>79.75 psi...116 psi             |
| 标称压力 PN              | 25                                                                       |
| 差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩 | 19 Nm                                                                    |
| 基于标准                 | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                   |
| 中等                   | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性气体<br>水 - 无水蒸气<br>中性流体<br>按要求提供其它介质 |
| 工作介质                 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| 工作和先导介质说明            | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                                                   |
| 介质温度                 | -10 °C...200 °C                                                          |
| 流量 Kv                | 200 m³/h                                                                 |
| 材料说明                 | RoHS 合规                                                                  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性  | VDMA24364 区域 III                                                         |
| 外壳材料                 | 镀镍黄铜                                                                     |

| 特性        | 值                |
|-----------|------------------|
| 外壳物料编号    | 2.0402<br>CW617N |
| 阀座密封件材料   | PTFE             |
| 密封件材料     | HNBR<br>PTFE     |
| 滚珠材料      | 黄铜<br>镀硬铬        |
| 滚珠的物料编号   | 2.0402<br>CW617N |
| 轴材料       | 黄铜               |
| 编号轴材料     | 2.0401<br>CW614N |
| 产品重量      | 3900 g           |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力       |