


单向阀
VBNF-CBA-Q6-Q6
订货号: 8193270

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	止回功能
气接口, 气口 1	QS-6
气接口, 气口 2	QS-6
先导气口 21	QS-6
驱动方式	手动
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	260 l/min
工作压力	1 Mpa 10 bar
先导压力 Mpa	0.2 Mpa...1 Mpa
先导压力	2 bar...10 bar
先导压力 psi	29 psi...145 psi
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	PBT
外壳颜色	灰色
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
安装位置	可选
驱动连续运行功能类型	气动
手动排气功能	按钮式
工作压力完整温度范围	0.2 bar...10 bar
标准流量 1->2 (6-0)	500 l/min
标准标称流量 1->2 (6-5)	260 l/min
关闭时间	9 ms
打开时间	6 ms
防爆	☑ 2 (ATEX) ☑ 22 (ATEX)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
产品重量	23.3 g

特性	值
盖子材料	ES-BE PBT
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
释放环材料	POM