

端盖
NEAU-AK-M8
订货号: 8196625

FESTO



数据表

特性	值
宽度	10 mm
高度	11 mm
规格	M8x1
设计	堵头
安装方式	螺纹
产品重量	4.8 g
包规格	8
电气接口	??
防护等级	IP67
环境温度	-5 °C...60 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
外壳颜色	黑色
外壳材料	PBT
安装位置	可选
相对空气湿度	0 - 90%
防火测试	UL94 V-0
颜色	黑色