

抓手指护罩 HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

订货号: 8203482

FESTO



数据表

特性	值
规格	100
抓取的最小直径	80 mm
要抓取的最大直径	110 mm
工作行程	30 mm...125 mm
抓手指数	4
设计	用于气爪
结构特点	贴合 摩擦啮合
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	315 g
颜色	蓝色
肖氏硬度	A 40 +5
材料说明	RoHS 合规
抓手手指材质	VMQ (有机硅), 金属可检测