

塑料气管  
PUN-H-1/4-TGE-150-CB  
订货号: 8203974

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| 输出直径, 英寸                | 1/4                                            |
| 流量相关弯曲半径                | 0.085 Feet                                     |
| 最小弯曲半径                  | 0.046 Feet                                     |
| 使用说明                    | TPE-U 基于以太网                                    |
| 气管特征                    | 适用于拖链                                          |
| 取决于温度的工作压力              | -14.4 psi...145 psi                            |
| 气源压力注意事项                | 水: 与温度有关的工作压力, 见图表, 在 0 - 60 °C 时最大 0.3 MPa    |
| 工作介质                    | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰) |
| 材料的防火测试                 | UL94 HB                                        |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性     | VDMA24364-B2-L                                 |
| 适用于锂离子电池生产              | 适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)                         |
| 洁净室适用性, 根据 ISO 14644-14 | 静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估             |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                        |
| 环境温度                    | -31 °F...145 °F                                |
| 产品重量 (取决于长度)            | 2.47 oz/ft                                     |
| 气动接口                    | 用于快插接头外径 1/4"                                  |
| 颜色                      | 透明黄                                            |
| 肖氏硬度                    | D 52 +/-3                                      |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                        |
| 气管材料                    | TPE-U(PU)                                      |