

真空吸盘
OGVN-35-A-U

订货号: 8204827

FESTO



数据表

特性	值
真空吸盘的高度补偿器	9.5 mm
真空吸盘直径	35 mm
真空吸盘容积	4.4 cm ³
接口位置	顶部
安装位置	可选
真空吸盘形状	波纹管, 1.5 褶
工作压力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
额定工作压力	-70 kPa -10.15 psi
标称工作压力	-0.7 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
环境温度	10 °C...45 °C
产品重量	5.1 g
安装方式	通过真空口
颜色	蓝色/淡蓝色
肖氏硬度	A 30 +/-5 A 70 +/-5
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	PUR