

抓手指
HAFH-B30-16-45-N
订货号: 8207226

FESTO



数据表

特性	值
规格	16
安装位置	可选
设计	用于气爪
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	42 g
安装方式	拧到夹具上
材料说明	RoHS 合规
爪手夹爪材料	阳极氧化精制铝合金
盖子材料	POM
板材料	阳极氧化精制铝合金
螺钉材料	镀锌钢
定位销材料	钢
抓手手指材质	阳极氧化铝合金