


软手指 HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

订货号: 8207889

FESTO



数据表

特性	值
规格	70
工作行程	20 mm...90 mm
抓取的最小直径	55 mm
要抓取的最大直径	80 mm
驱动系统	气动
安装位置	可选
工作模式	双作用
爪手功能	适配
抓手指数	3
结构特点	贴合 摩擦啮合
工作压力	-0.085 Mpa...0.02 Mpa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
伸缩帽的破裂压力	0.06 Mpa 0.6 bar 8.7 psi
爪手的最大工作频率	5 Hz
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	0 °C...60 °C
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
防护等级	IP69K
总抓取扭矩	10 N
产品重量	318 g
安装方式	在 ISO 9409-1-50-4-M6 之后
气动接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规
连接件材料	加强型聚酰胺
螺钉材料	不锈钢

特性	值
抓手手指材质	VMQ (有机硅), 金属可检测
盖子材料	加强型聚酰胺
颜色	蓝色
肖氏硬度	A 40 +5