


管式过滤器
OAFA-C-Q4-E-E
订货号: 8212638

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	4 mm
使用说明	外壳不能用极性溶剂（比如酒精）清洗。
安装位置	可选
过滤等级	40 µm
工作压力	-0.1 Mpa...1 Mpa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
工作介质	空气
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
适用于锂离子电池生产	根据 Festo 内部定义达到 F1A 强度等级，适用于电池生产，在铜/锌/镍应用场合存在一定限制
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	5.4 g
安装方式	管式安装
气动接口	用于气管外径 4 mm
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR
过滤器材料	PE
外壳材料	PA